

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Incluye mecanismo que cierra fácilmente

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

ESPECIFICACIONES

Color: Negro

Acabado: Electrogalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura (W)
SXD014	400063	Acero, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8, M10	20 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura (W)
SXD019	400064	Acero, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
SXD023	400065	Acero, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm
SXD028	400066	Acero, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8, M10	20 mm
SXD035	400067	Acero, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8, M10	20 mm
SXD043	400068	Acero, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm
SXD052	400070	Acero, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8, M10	20 mm
SXD058	589350	Acero, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8, M10	20 mm
SXD061	400071	Acero, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8, M10	20 mm
SXD080	400074	Acero, EPDM-SBR Rubber	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm
SXD091	400075	Acero, EPDM-SBR Rubber	87 - 92 mm	80	M8, M10	20 mm
SXD114	400077	Acero, EPDM-SBR Rubber	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática
SXD014	400063	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD019	400064	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD023	400065	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD028	400066	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD035	400067	1.2 mm	5	25mm	1000N

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Carga estática
SXD043	400068	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXD052	400070	1.2 mm	5	25mm	1300N
SXD058	589350	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD061	400071	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXD080	400074	2 mm	6	35mm	1300N
SXD091	400075	2 mm	6	35mm	1300N
SXD114	400077	2 mm	6	35mm	2200N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

