

PBF Placa base de dos orificios para varilla roscada



CARACTERÍSTICAS

Para servicios livianos con dos orificios y una tuerca/adaptador

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)	Anchura (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Acero	Electro galvanizado	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Acero	Electro galvanizado	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Acero	Electro galvanizado	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Acero	Electro galvanizado	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Acero	Electro galvanizado	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	A	B	C
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

