


Salida de cable de bandeja de rejilla PEMSA



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación

Permite un ajuste sencillo del ángulo de salida (de 0 a 90 grados)

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Color	Acabado	Longitud (L)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Negro		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanizado	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Certificaciones
--------------------	--------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

