

Soporte de techo para servicios livianos de bandeja de rejilla PEMSA



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ideal para anchos de bandeja de hasta 150 mm

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Características de instalación con clic rápido y seguro

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)
WBT60COHBRKT	820300	Acero	Electro galvanizado	80 mm	55.2 mm	45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
--------------------	--------------------	------------	------------------------	----------------

WBT60COHBRKT	820300	152 mm	11 mm	147N
--------------	--------	--------	-------	------

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

