


Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA



La bandeja de rejilla PEMSA es la columna vertebral del sistema de bandeja de rejilla PEMSA. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con los códigos y las normas del sector para cables de alto desempeño. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en campo con el empalme integrado Rejiband Rapide.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Sistema innovador de instalación Rejiband Rapide

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

ESPECIFICACIONES

Material: Acero al carbono

Acabado: Electrolgalvanizado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	A	Peso por unidad
WBT100X100Q BG	823015	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	A	Peso por unidad
WBT100X100Q EG	823014	3000mm	100 mm	100 mm	32 mm	3.27 kg
WBT100X150Q BG	823025	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X150Q EG	823024	3000mm	100 mm	150 mm	32 mm	3.45 kg
WBT100X200Q BG	823035	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X200Q EG	823034	3000mm	100 mm	200 mm	32 mm	4.14 kg
WBT100X300Q BG	823045	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X300Q EG	823044	3000mm	100 mm	300 mm	32 mm	6.15 kg
WBT100X400Q BG	823055	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X400Q EG	823054	3000mm	100 mm	400 mm	32 mm	7.23 kg
WBT100X450Q BG	823085	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X450Q EG	823084	3000mm	100 mm	450 mm	32 mm	7.44 kg
WBT100X500Q BG	823065	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg
WBT100X500Q EG	823064	3000mm	100 mm	500 mm	32 mm	8.34 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	A	Peso por unidad
WBT100X600Q BG	823075	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT100X600Q EG	823074	3000mm	100 mm	600 mm	32 mm	9.42 kg
WBT60X100QB G	820015	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X100QE G	820014	3000mm	60 mm	100 mm	32 mm	2.43 kg
WBT60X150QB G	820025	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X150QE G	820024	3000mm	60 mm	150 mm	32 mm	2.6 kg
WBT60X200QB G	820035	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X200QE G	820034	3000mm	60 mm	200 mm	32 mm	3.33 kg
WBT60X300QB G	820045	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X300QE G	820044	3000mm	60 mm	300 mm	32 mm	5.13 kg
WBT60X400QB G	820055	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X400QE G	820054	3000mm	60 mm	400 mm	32 mm	6.21 kg
WBT60X450QB G	820085	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	A	Peso por unidad
WBT60X450QEG	820084	3000mm	60 mm	450 mm	32 mm	6.39 kg
WBT60X500QBG	820065	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X500QEG	820064	3000mm	60 mm	500 mm	32 mm	7.35 kg
WBT60X600QBG	820079	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X600QEG	820078	3000mm	60 mm	600 mm	32 mm	8.43 kg
WBT60X60QBG	820005	3000mm	60 mm	60 mm	32 mm	2.32 kg


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color
WBT100X100QBG	823015	Negro
WBT100X100QEG	823014	Gris
WBT100X150QBG	823025	Negro
WBT100X150QEG	823024	Gris
WBT100X200QBG	823035	Negro
WBT100X200QEG	823034	Gris
WBT100X300QBG	823045	Negro
WBT100X300QEG	823044	Gris
WBT100X400QBG	823055	Negro

Número de catálogo	Número de artículo	Color
WBT100X400QEG	823054	Gris
WBT100X450QBG	823085	Negro
WBT100X450QEG	823084	Gris
WBT100X500QBG	823065	Negro
WBT100X500QEG	823064	Gris
WBT100X600QBG	823075	Negro
WBT100X600QEG	823074	Gris
WBT60X100QBG	820015	Negro
WBT60X100QEG	820014	Gris
WBT60X150QBG	820025	Negro
WBT60X150QEG	820024	Gris
WBT60X200QBG	820035	Negro
WBT60X200QEG	820034	Gris
WBT60X300QBG	820045	Negro
WBT60X300QEG	820044	Gris
WBT60X400QBG	820055	Negro
WBT60X400QEG	820054	Gris
WBT60X450QBG	820085	Negro

Número de catálogo	Número de artículo	Color
WBT60X450QEG	820084	Gris
WBT60X500QBG	820065	Negro
WBT60X500QEG	820064	Gris
WBT60X600QBG	820079	Negro
WBT60X600QEG	820078	Gris
WBT60X60QBG	820005	Negro

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

