

Soporte de estante para bandeja de rejilla PEMSA



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Ideal para instalaciones con cargas más grandes

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electro galvanizado


Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
WBT400SHLFS PRT	820140	430mm	35 mm	126 mm	11 - 14 mm	1765N

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
WBT150SHLFS PRT	820110	180mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1667N
WBT200SHLFS PRT	820120	230mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1765N
WBT100SHLFS PRT	820100	130mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	2059N
WBT300SHLFS PRT	820130	330mm	35 mm	90 mm	11 - 14 mm	1373N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

