


Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fuerza mecánica significativa de la junta

Diseño y construcción robustos de acero

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Acero		Electro galvanizado	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Acero	Negro	Electro galvanizado	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Certificaciones
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

