

Mordaza para conducto a presión



CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación

Se puede utilizar para instalaciones verticales u horizontales


ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	Tipo de taladro	Carga estática máxima 1 (F1)	Carga estática máxima 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Claro	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Claro	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Claro	110N	65N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

