

# TBHS Fijación de ducto circular flexible con reductor de sonidos, en forma de V



## CARACTERÍSTICAS

Incluye orificios para conexión de remache

## ESPECIFICACIONES



Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tamaño de taladro 3 (HS3)
TBHS	597575	Acero, Caucho EPDM-SBR	Electrogalvanizado	8.4 mm	8.5 mm	4.2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	X
TBHS	597575	95 mm	40 mm	2 mm	8.5 x 20 mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**   **ERICO**   **HOFFMAN**   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 2

