

TDH Trapecio para suspensión



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación

Si se requiere conexión con rosca, utilice la tuerca cuadrada THHM y presione

Utilice la herramienta de perforación TDHP para hacer orificios en la cubierta

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tamaño de taladro 3 (HS3)
TDH	179920	Spring Steel	nVent CADDY Armour	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	D
TDH	179920	50 mm Max

Espesor del techo	Carga estática F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

