

# Colgador de varilla de instalación a rosca con soporte en ángulo



## CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada desde estructuras horizontales tales como vigas de concreto o madera laminada, viguetas de celosía, techos y paredes

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material            | Acabado                            | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tipo de taladro 1 | Tamaño de taladro 2 (HS2) |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| M6TIB              | 174850             | Spring Acero, Acero | nVent CADDY Armour, Pregalvanizado | 7 mm                      | Claro             | 6 mm                      |
| M8TIB              | 174940             | Spring Acero, Acero | nVent CADDY Armour, Pregalvanizado | 7 mm                      | Claro             | 8 mm                      |
| M10TIB             | 175030             | Spring Acero, Acero | nVent CADDY Armour, Pregalvanizado | 7 mm                      | Claro             | 10 mm                     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de taladro 2 | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| M6TIB              | 174850             | Roscado           | 700N           |
| M8TIB              | 174940             | Roscado           | 700N           |


| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo de taladro 2 | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| M10TIB             | 175030             | Roscado           | 700N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas que se indican son para los sujetadores nVent CADDY solamente.

El método de fijación a la estructura se debe evaluar de forma separada.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

