

Ménsula de canal en U, perforada con soporte



CARACTERÍSTICAS

Ménsula de perfil en U con soporte

Diseño perforado/ranurado

ESPECIFICACIONES

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Acero


Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
CUCS0250HD	312110	250mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0800HD	312180	800mm	400 mm	40 mm	13 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño del aladro (HS)
CUCS1000HD	312190	1000mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1300mm	400 mm	40 mm	13 mm

Espesor (T): 3 mm
D: 11 mm
Diámetro (Ø): 11 mm
A: 30 mm
B: 30 mm
E: 36 mm
C: 50 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

