


# Intersección en T Uniklip



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Crea de forma rápida y fácil una intersección en T para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de conexión UNIKLIP que se instala hasta tres veces más rápido

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

No se requieren cortes ni modificaciones durante la instalación; simplemente colóquelo y siga instalando la bandeja de cable

Elimina los problemas relacionadas con la seguridad en torno al corte en obra

Uniones integradas sin herramientas con Uniklip

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Pregalvanizado


**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Fondo (D) | Longitud (L) | A | B |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|---|---|
|--------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|---|---|

|             |        |        |      |       |        |       |
|-------------|--------|--------|------|-------|--------|-------|
| PCT50X050ET | 850300 | 50 mm  | 49mm | 375mm | 202 mm | 91 mm |
| PCT50X075ET | 850310 | 75 mm  | 49mm | 405mm | 228 mm | 91 mm |
| PCT50X100ET | 850320 | 100 mm | 49mm | 425mm | 253 mm | 91 mm |
| PCT50X150ET | 850330 | 150 mm | 49mm | 475mm | 303 mm | 91 mm |
| PCT50X225ET | 850340 | 225 mm | 49mm | 550mm | 378 mm | 91 mm |
| PCT50X300ET | 850350 | 300 mm | 49mm | 625mm | 453 mm | 91 mm |
| PCT50X450ET | 850360 | 450 mm | 49mm | 775mm | 603 mm | 91 mm |
| PCT50X500ET | 850370 | 500 mm | 49mm | 852mm | 653 mm | 91 mm |
| PCT50X600ET | 850380 | 600 mm | 49mm | 925mm | 753 mm | 91 mm |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

