

Elevador variable Uniklip



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Crea de forma rápida y fácil una transición vertical para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de conexión UNIKLIP que se instala hasta tres veces más rápido

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

No se requieren cortes ni modificaciones durante la instalación; simplemente colóquelo y siga instalando la bandeja de cable

Elimina los problemas relacionados con la seguridad en torno al corte en obra

Uniones integradas sin herramientas con Uniklip

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Altura (H)	Ángulo (a)	A	B
--------------------	--------------------	-------------	------------	------------	---	---


PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C
PCT50X050VR90	850200	91 mm
PCT50X075VR90	850210	91 mm
PCT50X100VR90	850220	91 mm
PCT50X150VR90	850230	91 mm
PCT50X225VR90	850240	91 mm

Número de catálogo	Número de artículo	C
PCT50X300VR90	850250	91 mm
PCT50X450VR90	850260	91 mm
PCT50X500VR90	850270	91 mm
PCT50X600VR90	850280	91 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

