


Fijador a estructura universal



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de viga en I, viga tipo joist, madera o concreto

La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes

Usar para aplicaciones de refuerzo sismorresistente lateral y longitudinal

Funciona con tubos de soporte de 25 mm a 50 mm (1 in a 2 in) y soportes de acero de ángulo de 6 mm (1/4 in) para reducir el inventario

El perno central no requiere ajuste

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	A	B
--------------------	--------------------	----------	---------	------------------------	---	---

CSBUNIV050EG	404407	Hierro fundido	Electrogalvanizado	14 mm	133.4 mm	101.6 mm
CSBUNIV075EG	404409	Hierro fundido	Electrogalvanizado	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	C	Certificaciones
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

Cargas UL		
N.º de pieza	Elemento de arriostramiento	Clasificación
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

Cargas FM					
Tipo de soporte	Diámetro de tubo de servicio	Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Tubo	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

