

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC



CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC021EG	712045	Electrogalvanizado	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC021HD	712405	Caliente-inmersión galvanizada	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm
USC020EG	712040	Electrogalvanizado	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm
USC026EG	712065	Electrogalvanizado	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC026HD	712422	Caliente-inmersión galvanizada	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm
USC025EG	712060	Electrogalvanizado	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC022EG	712050	Electrogalvanizado	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm
USC033EG	712085	Electrogalvanizado	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC033HD	712428	Caliente-inmersión galvanizada	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm
USC031EG	712080	Electrogalvanizado	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm
USC028EG	712070	Electrogalvanizado	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm
USC040EG	712100	Electrogalvanizado	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm
USC036EG	712090	Electrogalvanizado	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm
USC042EG	712105	Electrogalvanizado	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC046EG	712110	Electrogalvanizado	43 - 45 mm		32 mm	2 mm
USC048EG	712115	Electrogalvanizado	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC048HD	712452	Caliente-inmersión galvanizada	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm
USC053EG	712120	Electrogalvanizado	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm
USC060EG	712035	Electrogalvanizado	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC063EG	712140	Electrogalvanizado	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm
USC073EG	712160	Electrogalvanizado	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/DN	Anchura (W)	Espesor (T)
USC076EG	712165	Electrogalvanizado	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC076HD	712475	Caliente-inmersión galvanizada	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm
USC086EG	712180	Electrogalvanizado	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm
USC101EG	712200	Electrogalvanizado	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm
USC113EG	712220	Electrogalvanizado	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm
USC143EG	712260	Electrogalvanizado	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm
USC159EG	712280	Electrogalvanizado	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm
USC168EG	712290	Electrogalvanizado	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm
USC218EG	712340	Electrogalvanizado	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm
USC277HD	712530	Caliente-inmersión galvanizada	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm
USC042HD	712445	Caliente-inmersión galvanizada	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm
USC060HD	712465	Caliente-inmersión galvanizada	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm
USC086HD	712480	Caliente-inmersión galvanizada	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm



Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
USC021EG	712045	2000N
USC021HD	712405	2000N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
USC020EG	712040	2000N
USC026EG	712065	2000N
USC026HD	712422	2000N
USC025EG	712060	2000N
USC022EG	712050	2000N
USC033EG	712085	2000N
USC033HD	712428	2000N
USC031EG	712080	2000N
USC028EG	712070	2000N
USC040EG	712100	2670N
USC036EG	712090	2670N
USC042EG	712105	2670N
USC046EG	712110	2670N
USC048EG	712115	2670N
USC048HD	712452	2670N
USC053EG	712120	3780N
USC060EG	712035	3780N
USC063EG	712140	3780N

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática
USC073EG	712160	3780N
USC076EG	712165	3780N
USC076HD	712475	3780N
USC086EG	712180	3780N
USC101EG	712200	3780N
USC113EG	712220	3780N
USC143EG	712260	4000N
USC159EG	712280	4000N
USC168EG	712290	4000N
USC218EG	712340	4000N
USC277HD	712530	4000N
USC042HD	712445	2670N
USC060HD	712465	3780N
USC086HD	712480	3780N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

