

VDF TORX Tornillo de madera a metal con cabeza TORX®



CARACTERÍSTICAS

Tornillo para madera con doble rosca con conexión roscada métrica

Cabeza TORX®

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud (L)	A
VDFM8050	593270	Acero	Electro galvanizado	8	50mm	40 mm
VDFM8050S4	400477	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		8	50mm	28 mm
VDFM10050	593560	Acero	Electro galvanizado	10	50mm	30 mm
VDFM10060	593330	Acero	Electro galvanizado	10	60mm	30 mm
VDFM8060	593280	Acero	Electro galvanizado	8	60mm	30 mm
VDFM8070	593290	Acero	Electro galvanizado	8	70mm	30 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud (L)	A
VDFM10080	593340	Acero	Electrogalvanizado	10	80mm	40 mm
VDFM10100	593350	Acero	Electrogalvanizado	10	100mm	60 mm
VDFM12120	400403	Acero	Electrogalvanizado	12	120mm	55 mm
VDFM8080	593300	Acero	Electrogalvanizado	8	80mm	40 mm
VDFM8080S4	400478	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		8	80mm	40 mm
VDFM8100	593310	Acero	Electrogalvanizado	8	100mm	40 mm
VDFM10100S4	400482	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		10	100mm	55 mm
VDFM8150	593410	Acero	Electrogalvanizado	8	150mm	45 mm
VDFM10120	593370	Acero	Electrogalvanizado	10	120mm	60 mm
VDFM10150	593570	Acero	Electrogalvanizado	10	150mm	60 mm
VDFM8120	593400	Acero	Electrogalvanizado	8	120mm	50 mm
VDFM8200	593420	Acero	Electrogalvanizado	8	200mm	50 mm


Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	C	TORX®
VDFM8050	593270	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	15 mm	T25
VDFM10050	593560	18 mm	T25
VDFM10060	593330	18 mm	T25

Número de catálogo	Número de artículo	C	TORX®
VDFM8060	593280	20 mm	T25
VDFM8070	593290	25 mm	T25
VDFM10080	593340	30 mm	T25
VDFM10100	593350	30 mm	T25
VDFM12120	400403	30 mm	T30
VDFM8080	593300	30 mm	T25
VDFM8080S4	400478	30 mm	T25
VDFM8100	593310	40 mm	T25
VDFM10100S4	400482	40 mm	T25
VDFM8150	593410	50 mm	T25
VDFM10120	593370	50 mm	T25
VDFM10150	593570	50 mm	T25
VDFM8120	593400	50 mm	T25
VDFM8200	593420	50 mm	T25

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No utilizar HEX cuando la longitud es de 50,0 mm (1,96 in).

No hay cabezal TORX® con los tornillos de acero inoxidable.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

