

Al aire libre Modular VENT Cabinet Single Door

Data Solutions



Las aplicaciones de telecomunicaciones y ferrocarriles requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores. Los gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen dichos componentes electrónicos de las condiciones climáticas extremas y el vandalismo, garantizando la continuidad operativa. La construcción modular permite múltiples configuraciones en tamaño y función junto con múltiples opciones de enfriamiento.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Marco de perfil de aluminio con revestimiento extraíble de doble pared

IP 55 o NEMA 12~

Doble pared

Amplia gama de 19" accesorios de gabinete

Acceso al gabinete desde todos los lados

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgarded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

ESPECIFICACIONES

Material del bastidor: Aluminio

Table 1/5

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
10149-876	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	1200mm
10149-868	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	1100mm
10149-852	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	900mm
10149-860	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	1000mm
10149-334	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	730mm
10149-500	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	500mm
10149-508	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	600mm
10149-516	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	700mm
10149-524	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	800mm
10149-532	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	900mm
10149-540	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	1000mm
10149-548	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	1100mm
10149-556	Gabinete al aire libre	Modular	20U	1130mm	700mm	1200mm
10149-564	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	500mm
10149-572	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	600mm
10149-580	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	700mm
10149-588	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	800mm
10149-596	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	900mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
10149-604	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	1000mm
10149-612	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	1100mm
10149-620	Gabinete al aire libre	Modular	24U	1330mm	700mm	1200mm
10149-628	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	500mm
10149-636	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	600mm
10149-644	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	700mm
10149-652	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	800mm
10149-660	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	900mm
10149-668	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	1000mm
10149-676	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	1100mm
10149-684	Gabinete al aire libre	Modular	29U	1530mm	700mm	1200mm
10149-692	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	500mm
10149-700	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	600mm
10149-708	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	700mm
10149-716	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	800mm
10149-724	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	900mm
10149-732	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	1000mm
10149-740	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	1100mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
10149-748	Gabinete al aire libre	Modular	33U	1730mm	700mm	1200mm
10149-756	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	500mm
10149-764	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	600mm
10149-772	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	700mm
10149-780	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	800mm
10149-788	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	900mm
10149-796	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	1000mm
10149-804	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	1100mm
10149-812	Gabinete al aire libre	Modular	38U	1930mm	700mm	1200mm
10149-820	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	500mm
10149-828	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	600mm
10149-836	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	700mm
10149-844	Gabinete al aire libre	Modular	42U	2130mm	700mm	800mm

Table 2/5

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Resistencia antirrobo	Refrigeración	Apantallamiento EMC
10149-876	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-868	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-852	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Resistencia antirrobo	Refrigeración	Apantallamiento EMC
10149-860	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-334	Doble pared	Claro, Puerta individual	Frente	No	Ventilación del ventilador	No
10149-500	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-508	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-516	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-524	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-532	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-540	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-548	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-556	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-564	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-572	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-580	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-588	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-596	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-604	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-612	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-620	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Resistencia antirrobo	Refrigeración	Apantallamiento EMC
10149-628	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-636	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-644	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-652	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-660	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-668	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-676	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-684	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-692	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-700	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-708	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-716	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-724	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-732	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-740	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-748	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-756	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-764	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Resistencia antirrobo	Refrigeración	Apantallamiento EMC
10149-772	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-780	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-788	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-796	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-804	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-812	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-820	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-828	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-836	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional
10149-844	Doble pared	Claro, Puerta individual		Opcional	Pasivo	Opcional

Table 3/5

Número de catálogo	De conformidad con	Código de color de revestimiento	Grado de protección	Compartimento de la batería	Color	Código de color
10149-876				Opcional		
10149-868				Opcional		
10149-852				Opcional		
10149-860				Opcional		

Número de catálogo	Deconformidad con	Código de color de revestimiento	Grado de protección	Compartimento de la batería	Color	Código de color
10149-334	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4	RAL 7035	IP55	Sí	Gris claro	RAL 7035
10149-500				Opcional		
10149-508				Opcional		
10149-516				Opcional		
10149-524				Opcional		
10149-532				Opcional		
10149-540				Opcional		
10149-548				Opcional		
10149-556				Opcional		
10149-564				Opcional		
10149-572				Opcional		
10149-580				Opcional		
10149-588				Opcional		
10149-596				Opcional		
10149-604				Opcional		

Número de catálogo	Deconformidad con	Código de color de revestimiento	Grado de protección	Compartimento de la batería	Color	Código de color
10149-612				Opcional		
10149-620				Opcional		
10149-628				Opcional		
10149-636				Opcional		
10149-644				Opcional		
10149-652				Opcional		
10149-660				Opcional		
10149-668				Opcional		
10149-676				Opcional		
10149-684				Opcional		
10149-692				Opcional		
10149-700				Opcional		
10149-708				Opcional		
10149-716				Opcional		
10149-724				Opcional		
10149-732				Opcional		
10149-740				Opcional		
10149-748				Opcional		

Número de catálogo	Deconformidad con	Código de color de revestimiento	Grado de protección	Compartimento de la batería	Color	Código de color
10149-756				Opcional		
10149-764				Opcional		
10149-772				Opcional		
10149-780				Opcional		
10149-788				Opcional		
10149-796				Opcional		
10149-804				Opcional		
10149-812				Opcional		
10149-820				Opcional		
10149-828				Opcional		
10149-836				Opcional		
10149-844				Opcional		

Table 4/5

Número de catálogo	Cantidad de ventiladores	Acabado	Material	Configuración de montaje	Cantidad del paquete	Altura del zócalo
10149-876		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-868		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-852		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-860		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100

Número de catálogo	Cantidad de ventiladores	Acabado	Material	Configuración de montaje	Cantidad del paquete	Altura del zócalo
10149-334	2	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Verticales de 19"	1	200
10149-500		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-508		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-516		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-524		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-532		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-540		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-548		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-556		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-564		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-572		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-580		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-588		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-596		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-604		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-612		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-620		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-628		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100

Número de catálogo	Cantidad de ventiladores	Acabado	Material	Configuración de montaje	Cantidad del paquete	Altura del zócalo
10149-636		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-644		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-652		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-660		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-668		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-676		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-684		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-692		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-700		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-708		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-716		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-724		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-732		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-740		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-748		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-756		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-764		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-772		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100

Número de catálogo	Cantidad de ventiladores	Acabado	Material	Configuración de montaje	Cantidad del paquete	Altura del zócalo
10149-780		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-788		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-796		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-804		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-812		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-820		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-828		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-836		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100
10149-844		Polvo recubierto	Aluminio, Acero	Opcional	1	100

Table 5/5

Número de catálogo	Certificaciones
10149-876	
10149-868	
10149-852	
10149-860	
10149-334	RoHS
10149-500	
10149-508	
10149-516	

Número de catálogo	Certificaciones
10149-524	
10149-532	
10149-540	
10149-548	
10149-556	
10149-564	
10149-572	
10149-580	
10149-588	
10149-596	
10149-604	
10149-612	
10149-620	
10149-628	
10149-636	
10149-644	
10149-652	
10149-660	

Número de catálogo	Certificaciones
10149-668	
10149-676	
10149-684	
10149-692	
10149-700	
10149-708	
10149-716	
10149-724	
10149-732	
10149-740	
10149-748	
10149-756	
10149-764	
10149-772	
10149-780	
10149-788	
10149-796	
10149-804	

Número de catálogo	Certificaciones
10149-812	
10149-820	
10149-828	
10149-836	
10149-844	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las dimensiones de altura son sin base/zócalo.

QW = capacidad específica de disipación de calor según ETSI EN 300 019-1-4.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE