

# Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Ideal para instalaciones en techo, pared y carril

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

### ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrolgalvanizado


**Material:** Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura (H)	Carga estática
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)	Altura (H)	Carga estática
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**