

Soporte L de bandeja de rejilla PEMSA

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Característica de conexión rápida y fácil de usar

Ideal para instalaciones típicas de pared y canal

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado


Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Carga estática	Certificaciones
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	Carga estática	Certificaciones
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.