

Soporte de techo para servicios livianos de bandeja de rejilla PEMSA

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Ideal para anchos de bandeja de hasta 150 mm

Acceso de carga lateral para la instalación de cables

Características de instalación con clic rápido y seguro

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Anchura (W)
WBT60COHBRK T	820300	Acero	Electro galvanizado	80mm	55.2mm	45mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática
WBT60COHBRKT	820300	152mm	11mm	147N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE