

Bandeja de rejilla PEMSA

Data Solutions



La bandeja de rejilla PEMSA es la columna vertebral del sistema de bandeja de rejilla PEMSA. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación segura que cumple con los códigos y las normas del sector para cables de alto desempeño. El diseño inteligente permite al instalador maximizar la eficiencia en campo con el empalme integrado Rejiband Rapide.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Sistema innovador de instalación Rejiband Rapide

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT35X60S4	821003		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35mm
WBT35X60BA	821001	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT35X60EG	821000		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35mm
WBT35X100BA	821011	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35mm
WBT35X100EG	821010		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35mm
WBT35X100S4	821013		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35mm
WBT35X150BA	821021	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35mm
WBT35X150EG	821020		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35mm
WBT35X150S4	821023		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35mm
WBT35X200BA	821031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35mm
WBT35X200EG	821030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35mm
WBT35X200S4	821033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35mm
WBT35X300BA	821041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35mm
WBT35X300EG	821040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35mm
WBT35X300S4	821043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35mm
WBT35X400BA	821051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	35mm
WBT35X400EG	821050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	35mm
WBT35X400S4	821053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	35mm
WBT60X60BA	820001	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT60X60BG	820002	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X60EG	820000		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X60S4	820003		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X300BG	820042	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X300EG	820040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X300S4	820043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X400BA	820051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X400BG	820052	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X400EG	820050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X400S4	820053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X450BA	820081	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X450BG	820082	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X450EG	820080		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X450S4	820083		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X500BA	820061	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X500BG	820062	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm
WBT60X500EG	820060		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	60mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT60X500S4	820063		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X600BA	820075	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X600BG	820076	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X600EG	820074		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X600S4	820077		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X100BA	820011	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X100BG	820012	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X100EG	820010		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X100S4	820013		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X150BA	820021	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X150BG	820022	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X150EG	820020		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X150S4	820023		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm
WBT60X200BA	820031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT60X200BG	820032	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X200EG	820030		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	60mm
WBT60X200S4	820033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	60mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT60X300BA	820041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	60mm
WBT100X100BA	823011	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X100BG	823012	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X100EG	823010		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X100S4	823013		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT100X150BA	823021	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X150BG	823022	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X150EG	823020		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X150S4	823023		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT100X200BA	823031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X200BG	823032	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X200EG	823030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X200S4	823033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT100X300B A	823041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X300B G	823042	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X300E G	823040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X300S 4	823043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT100X400B A	823051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X400B G	823052	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X400E G	823050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X400S 4	823053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT100X450B A	823081	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X450B G	823082	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X450E G	823080		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X450S 4	823083		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT100X500B A	823061	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT100X500B G	823062	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X500E G	823060		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X500S 4	823063		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT100X600B A	823071	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	100mm
WBT100X600B G	823072	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X600E G	823070		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	100mm
WBT100X600S 4	823073		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	100mm
WBT150X200B A	825031	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X200B G	825032	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X200E G	825030		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X200S 4	825033		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm
WBT150X300B A	825041	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X300B G	825042	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT150X300EG	825040		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X300S4	825043		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm
WBT150X400BA	825051	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X400BG	825052	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X400EG	825050		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X400S4	825053		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm
WBT150X450BA	825081	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X450BG	825082	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X450EG	825080		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X450S4	825083		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm
WBT150X500BA	825061	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X500BG	825062	Negro	Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm
WBT150X500EG	825060		Acero al carbono	Electrogalvanizado	3000mm	150mm

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado	Longitud (L)	Altura (H)
WBT150X500S4	825063		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm
WBT150X600BA	825071	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X600BG	825072	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	150mm
WBT150X600EG	825070		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	150mm
WBT150X600S4	825073		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm
WBT150X900BA	825091	Negro	Acero al carbono	Polvo recubierto	3000mm	150mm
WBT150X900BG	825092	Negro	Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	150mm
WBT150X900EG	825090		Acero al carbono	Electro galvanizado	3000mm	150mm
WBT150X900S4	825093		Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		3000mm	150mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT35X60S4	821003	60mm	1.19kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60mm	1.2kg	
WBT35X60EG	821000	60mm	1.2kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100BA	821011	100mm	1.62kg	

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT35X100EG	821010	100mm	1.62kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X100S4	821013	100mm	1.61kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X150BA	821021	150mm	1.76kg	
WBT35X150EG	821020	150mm	1.76kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT35X150S4	821023	150mm	2.12kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200mm	2.5kg	
WBT35X200EG	821030	200mm	2.5kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X200S4	821033	200mm	3.04kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300BA	821041	300mm	3.42kg	
WBT35X300EG	821040	300mm	3.42kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300S4	821043	300mm	4.13kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT35X400BA	821051	400mm	4.29kg	
WBT35X400EG	821050	400mm	4.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT35X400S4	821053	400mm	5.22kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60BA	820001	60mm	2.32kg	
WBT60X60BG	820002	60mm	2.32kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60EG	820000	60mm	2.32kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X60S4	820003	60mm	2.32kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X300BG	820042	300mm	5.13kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300mm	5.13kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300S4	820043	300mm	5.13kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X400BA	820051	400mm	6.21kg	
WBT60X400BG	820052	400mm	6.21kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X400EG	820050	400mm	6.21kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X400S4	820053	400mm	6.21kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT60X450BA	820081	450mm	6.39kg	
WBT60X450BG	820082	450mm	6.39kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450EG	820080	450mm	6.39kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X450S4	820083	450mm	6.39kg	
WBT60X500BA	820061	500mm	7.35kg	
WBT60X500BG	820062	500mm	7.35kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500EG	820060	500mm	7.35kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X500S4	820063	500mm	7.35kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600mm	8.43kg	
WBT60X600BG	820076	600mm	8.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X600EG	820074	600mm	8.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X600S4	820077	600mm	8.43kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100BA	820011	100mm	2.43kg	
WBT60X100BG	820012	100mm	2.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X100EG	820010	100mm	2.43kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X100S4	820013	100mm	2.43kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150BA	820021	150mm	2.6kg	
WBT60X150BG	820022	150mm	2.6kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT60X150EG	820020	150mm	2.6kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150mm	2.6kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200BA	820031	200mm	3.33kg	
WBT60X200BG	820032	200mm	3.33kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT60X200EG	820030	200mm	3.33kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200S4	820033	200mm	3.33kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300BA	820041	300mm	5.13kg	
WBT100X100BA	823011	100mm	3.27kg	
WBT100X100BG	823012	100mm	3.27kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100mm	3.27kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X100S4	823013	100mm	3.27kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X150BA	823021	150mm	3.45kg	
WBT100X150BG	823022	150mm	3.45kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X150EG	823020	150mm	3.45kg	UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150S4	823023	150mm	3.45kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT100X200BA	823031	200mm	4.14kg	
WBT100X200BG	823032	200mm	4.14kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200EG	823030	200mm	4.14kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200S4	823033	200mm	4.14kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300BA	823041	300mm	6.15kg	
WBT100X300BG	823042	300mm	6.15kg	DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300EG	823040	300mm	6.15kg	CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300S4	823043	300mm	6.15kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X400BA	823051	400mm	7.23kg	
WBT100X400BG	823052	400mm	7.23kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT100X400EG	823050	400mm	7.23kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT100X400S4	823053	400mm	7.23kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450BA	823081	450mm	7.44kg	
WBT100X450BG	823082	450mm	7.44kg	UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT
WBT100X450EG	823080	450mm	7.44kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450S4	823083	450mm	7.44kg	
WBT100X500BA	823061	500mm	8.34kg	
WBT100X500BG	823062	500mm	8.34kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500EG	823060	500mm	8.34kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X500S4	823063	500mm	8.34kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600BA	823071	600mm	9.42kg	
WBT100X600BG	823072	600mm	9.42kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT100X600EG	823070	600mm	9.42kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT100X600S4	823073	600mm	9.42kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT150X200BA	825031	200mm	6.01kg	
WBT150X200BG	825032	200mm	6.01kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X200EG	825030	200mm	6.01kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X200S4	825033	200mm	6.01kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300BA	825041	300mm	7.29kg	
WBT150X300BG	825042	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X300EG	825040	300mm	7.29kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300S4	825043	300mm	7.29kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400mm	8.47kg	
WBT150X400BG	825052	400mm	8.47kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400mm	8.47kg	CE, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400S4	825053	400mm	8.47kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450mm	8.68kg	
WBT150X450BG	825082	450mm	8.68kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X450S4	825083	450mm	8.68kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad	Certificaciones
WBT150X500BA	825061	500mm	9.7kg	
WBT150X500BG	825062	500mm	9.7kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500mm	9.7kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500mm	9.7kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600mm	10.65kg	
WBT150X600BG	825072	600mm	10.65kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600EG	825070	600mm	10.65kg	UKCA, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT
WBT150X600S4	825073	600mm	10.65kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900mm	15.98kg	
WBT150X900BG	825092	900mm	15.98kg	
WBT150X900EG	825090	900mm	15.98kg	
WBT150X900S4	825093	900mm	15.98kg	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.