

# Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm

## Data Solutions



Panel de relleno (paneles lisos) para armarios de 800 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de frente a atrás.

### CARACTERÍSTICAS

Separación de aire, cubiertas para gabinetes de 800 mm de ancho

Los gabinetes de red y servidor se pueden organizar uno al lado del otro

JUNTAS, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C.

Cubre sólidas

Las cubiertas evitan cortocircuitos de aire no deseados, es decir, la mezcla no deseada de aire de escape caliente con aire de entrada frío

Solo compatible con barra transversal de carga pesada, no compatible con soportes de reducción

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/panel de rack

**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-141	42U	2000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-142	47U	2200mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-143	52U	2450mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Grado de protección	Tipo	Anchura
21630-141	IP20	Panel de blanqueo	800mm
21630-142	IP20	Panel de blanqueo	800mm
21630-143	IP20	Panel de blanqueo	800mm

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**