We connect and protect

Varistar CP Puerta doble de acero, llana, bloqueo de 3 puntos

Data Solutions

Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.

CARACTERÍSTICAS

Puerta doble de acero con bloqueo de 3 puntos para la clase de protección IP 20

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Ángulo de apertura 180°

Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha

Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto: Puerta de gabinete
Grado de protección: IP20
Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta doble de acero	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.