

Varistar CP Gabinete de servidor con ruedas

Data Solutions



Marco de acero soldado para requisitos de alta carga dinámica. Preparado para la integración de 19" de los activos de TI.

CARACTERÍSTICAS

Preconfigurado, listo para usar gabinete

Alta carga dinámica 1000 kg con ruedas integradas, capacidad de carga estática de hasta 1600 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes equipos INFORMÁTICOS posible

Paneles de aire integrados para enfriamiento frontal a posterior

Se puede integrar fácilmente en el sistema de contención del pasillo

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	1600kg
Tipo de producto:	Rack
Código de color de revestimiento:	RAL 7021
Material del bastidor:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Anchura	Color de revestimiento	Fondo
--------------------	-----------------	--------	---------------------------	---------	------------------------	-------

10630-021	42U	2000mm	Acero	600mm	Gris negro	1200mm
10630-022	42U	2000mm	Acero	800mm	Gris negro	1200mm

Table 2/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Carga dinámica	Acabado	Material	Tipo
10630-021	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	Móvil
10630-022	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	Móvil

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE