

Panel lateral CP Varistar, dividido, con cierre de liberación rápida y bloqueo

Data Solutions



Paneles laterales (2 piezas) con sujetador de liberación rápida sin kit de puesta a tierra para armarios Varistar CP.

CARACTERÍSTICAS

Acero, 1 mm

2 panel lateral dividido sin kit de puesta a tierra

Kit de bloqueo de seguridad incluido

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Grado de protección: IP20

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-061 | 42U | 2000mm | 1000mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-062 | 42U | 2000mm | 1100mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-063 | 42U | 2000mm | 1200mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-067 | 47U | 2200mm | 1000mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-068 | 47U | 2200mm | 1100mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-069 | 47U | 2200mm | 1200mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-073 | 52U | 2450mm | 1000mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-074 | 52U | 2450mm | 1100mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |
| 21630-075 | 52U | 2450mm | 1200mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado | Material | Tipo |
|--------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 21630-061 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-062 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-063 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-067 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-068 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-069 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-073 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-074 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-075 | Polvo recubierto | Acero | Panel lateral, liberación rápida |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.