

Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida

Data Solutions

Paneles laterales Varistar con sujetador de liberación rápida sin kit de puesta a tierra.



CARACTERÍSTICAS

Acero, 1 mm

Panel lateral sin kit de puesta a tierra

Kit de bloqueo de seguridad incluido

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Grado de protección: IP20

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Material	Tipo
21630-064	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-065	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-066	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-070	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-071	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-072	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-285	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-286	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-287	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-288	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-289	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida

Número de catálogo	Acabado	Material	Tipo
21630-290	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-291	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-292	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-293	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-294	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-295	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-296	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-297	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-298	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-299	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-300	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-302	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-303	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-304	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-306	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-307	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida
21630-308	Polvo recubierto	Acero	Panel lateral, liberación rápida

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.