

Acoplador de compresión para varilla recubierta de cobre de puesta a tierra, con punta



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta

La parte interna del acoplador es cónica para que la varilla de puesta a tierra se comprima durante la instalación a fin de formar una conexión conductiva irreversible

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Longitud (L)	Peso por unidad	De conformidad con
BR12	156650	Latón	1/2"	70mm	0.13 kg	
CC12F	158000	Bronce de silicio	1/2"	69.8mm	0.13 kg	
CC58	158010	Bronce de silicio	5/8"	69.8mm	0.15 kg	IEC® EN 62561-2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Longitud (L)	Peso por unidad	Deconformidad con
CC34	158020	Bronce de silicio	3/4"	69.8mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-2


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Certificaciones
BR12	156650	
CC12F	158000	UL, CSA-US, cUL, CSA
CC58	158010	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CC34	158020	CSA, UL, cUL, CSA-US

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

IEC® EN 62561-2 reemplaza a EN 50164-2.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE