



Placa de conexión a tierra de cobre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Brinda una superficie amplia para disipar corriente a tierra

Disponible en una variedad de tamaños y configuraciones de latiguillo

ESPECIFICACIONES

Acabado: Desnudo

Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Longitud	Conexión tipo pigtail	Espesor
710190	710190	600 mm	600mm	Ninguna	1.5 mm
710200	710200	600 mm	600mm	Ninguna	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Electrodo de la placa para conexión a tierra	
C	Material	C: Cobre (C11000)
E	Conexión con latiguillo	C: Conexión continua (2 x "L J" CADWELD de ERICO) E: Extremo (estilo de conexión "L J" CADWELD de ERICO) N: Sin latiguillo
A	Código de espesor de placa (tolerancia de fábrica)	A: 1/32" (mín. para protección contra rayos, Cu) B: 1/16" (mín. para alimentación, Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4 in (mín. para alimentación, acero) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Código de ancho de la placa	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · m: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Código de longitud de la placa (pulgadas) (se requieren 3 dígitos)	
1L*	Tipo de cable para latiguillo (código de cable ERICO)	
024*	Longitud de latiguillo (pulgadas)	
(T)*	Estañado	

* Dejar en blanco si no existe

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE