

# Conector de cables tendidos cruzados



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar como un conector de cable cruzado o de cuatro vías

Cuatro pernos para un agarre de tensión de perno positivo en los cables

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Desnudo



**Tamaño del conductor, UL:** Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Fondo (D)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPA595	Aluminio	50.8mm	50.8 mm	0.11 kg
LPC595	Latón	50.8mm	50.8 mm	0.28 kg

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**