

Kit de mordaza encolada



CARACTERÍSTICAS

Los clips de raíl pegados eliminan la necesidad de perforar cualquier soporte donde sea necesario fijar los clips, respetando la integridad del soporte y mejorando la seguridad

No se necesita herramienta; el pegamento de gran resistencia previamente aplicado hace que la instalación sea fácil y eficiente

Resistente a agentes causantes de corrosión, incluyendo UV, condiciones climáticas, aceites, grasas, gasolina, solventes, lluvia y agua

Ayuda a aumentar la vida útil del cable conectado, lo que reduce el costo total del proyecto

La base versátil puede albergar diferentes tamaños de clips para diferentes tamaños de conductores y se puede usar para aplicaciones de cable longitudinal o transversal

Cada kit incluye un recipiente de adhesivo idóneo para una pistola dispensadora de 10,1 oz (300 ml)

No se incluye la pistola dispensadora

ESPECIFICACIONES

Temperatura: -40 to 93 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)	Número de placas base incluidas
GCHSC2530	186065	25 - 30 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC78	187745	7 - 8 mm	100mm	40 mm	7 mm	30


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)	Número de placas base incluidas
GCHSC1214	186035	12 - 14 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1924	186055	19 - 24 mm	100mm	40 mm	7 mm	30

Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	Número de clips incluidos	Clips por placa base
GCHSC2530	186065	60	2 Max
GCHSC78	187745	120	4 Max
GCHSC1214	186035	120	4 Max
GCHSC1924	186055	90	3 Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se muestra una configuración de 3 clips. También hay configuraciones disponibles de 1 a 4 clips.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE