

Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, bronce



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre

Las piezas están homologadas por UL 467 y son idóneas para ser enterradas en tierra o concreto (hormigón).

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Tamaño de llave
CP38	158155	Bronce de silicio	3/8"	9.7 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	9/16"
C12	158260	Gunmetal	1/2"	12.5 - 12.7 mm	50 mm ² varado Max	14 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño del conductor	Tamaño de llave
CP58	158165	Bronce de silicio	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	#10 Sólido - #2 varado, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded	3/4"
C58	158160	Gunmetal	1/2" - 5/8"	12.5 - 15 mm	70 mm ² varado Max	14 mm
C19	156900	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm	70 mm ² varado Max	14 mm
C200	156910	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 20 mm	70 mm ² varado Max	24 mm
C34	158170	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 17.2 mm	70 mm ² varado Max	14 mm
HDC1	158250	Bronce de silicio	1"	25.4 mm	#8 Sólido - 4/0 varados, 10 mm ² Solid - 95 mm ² Stranded	13/16"

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con	Par de apriete (TQ)	Certificaciones
CP38	158155		16.90 - 25.4 N·m	UL
C12	158260		25 N·m Max	
CP58	158165	IEC® EN 62561-1	16.90 - 25.4 N·m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
C58	158160	IEC® EN 62561-1	25 N·m Max	
C19	156900		25 N·m Max	
C200	156910		25 N·m Max	
C34	158170	IEC® EN 62561-1	25 N·m Max	
HDC1	158250		50.8 N·m	UL, cUL



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE