

Soporte de mástil de compensación ajustable ISO_nV



CARACTERÍSTICAS

Soporte de mástil telescópico para montaje debajo del voladizo del techo

Patas de montaje ajustables para la instalación del mástil a nivel

ESPECIFICACIONES



Table 1/2

Número de catálogo	Material	Longitud (L)	Longitud	Diámetro (Ø)	Tamaño de taladro (HS)	A
ISONVBKTXL	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	800mm	800 - 1000 mm	40 - 50 mm	11 mm	240 mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	Ángulo (a)
ISONVBKTXL	182 mm	45 °

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.