

Collar de tubos



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para unir las tuberías y tubos de escape al sistema de protección contra rayos

Asegura el conductor a puntos de montaje redondos horizontales o verticales

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior (OD)	Anchura (W)	Peso por unidad
SPC5080S	107000	Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	6 mm sólido - 11 mm sólido	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC70120S	107010	Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305)	6 mm sólido - 11 mm sólido	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC5080C	107050	Cobre	6 mm sólido - 11 mm sólido	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Cobre	6 mm sólido - 11 mm sólido	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Cobre	6 mm sólido - 11 mm sólido	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE