

Montaje de cable prefabricado



El montaje de cables de baja tensión de que opera con seguridad a 24 V tiene un diseño sencillo y una construcción robusta para asegurar una vida útil prolongada y el mínimo mantenimiento. La característica de autorregulación permite que el sistema de calefacción varíe la salida de energía cuando reacciona a cambios en las temperaturas circundantes y las condiciones climatológicas. A medida que aumenta la temperatura, el cable autorregulable disminuye la salida de calor automáticamente, proporcionando protección confiable de exceso de temperatura. Los cables autorregulables conservan energía al proporcionar calor cuando y donde se necesite a lo largo de todo el circuito. Los ensamblajes de cables disponibles incluyen 12 m (39,4 in) de cable eléctrico normal conectado en nuestras instalaciones de fabricación al cable autorregulable.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de calefacción autorregulable de nVent RAYCHEM

Temperatura de funcionamiento segura frente al contacto

Prefabricado y comprobado en la fábrica

Diseñado para la instalación en canal de montaje

Construcción robusta para resistir entornos con condiciones ambientales difíciles

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre;Fluoropolímero

Acabado: Niquelado

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud 1	Longitud 2	Tensión de funcionamiento	Temperatura	Número de conductores
RHS4TA9CA12	9 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA7CA12	7 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA6CA12	6 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

Número de catálogo	Longitud 1	Longitud 2	Tensión de funcionamiento	Temperatura	Número de conductores
RHS4TA4CA12	4 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La longitud 1 representa la longitud del cable calefactor autorregulado. La longitud 2 representa la longitud del cable eléctrico.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE