

Mordaza para conducto de cierre a presión



CARACTERÍSTICAS

Para soporte elevado y posicionamiento de conductores

La instalación a presión no requiere herramientas

ESPECIFICACIONES

Material: Nylon

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor	Altura (H)	Anchura (W)	A	Tamaño de taladro (HS)
SRL23N8	103710	8 mm sólido	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N6	103700	6 mm sólido	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N10	103720	10 mm sólido	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
SRL23N8	103710	0.01 kg
SRL-23-N6	103700	0.01 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
SRL-23-N10	103720	0.01 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE