

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, rosca interna seccional



CARACTERÍSTICAS

Pica de puesta a tierra seccional de acero inoxidable con rosca interna

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Resistencia a la tracción	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)
SSR16	710010	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)	483 kPa Min	16 mm	M10	1.2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
SSR16	710010	1.8 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE