

# Bloque de soporte de conductor universal



## CARACTERÍSTICAS

Brinda un soporte elevado para los conductores de pararrayos

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño del conductor	Tamaño de cinta	Con relleno de hormigón	Fondo (D)
SFTBE	106060	Polietileno, Nylon	6 mm sólido - 11 mm sólido	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm Max	No	138mm
SFTBC	106080	Polietileno, Nylon	6 mm sólido - 11 mm sólido	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm, 30 x 6 mm Max	Sí	138mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
SFTBE	106060	80 mm	138 mm	0.1 kg
SFTBC	106080	80 mm	138 mm	0.98 kg

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE