

Kit de módulo de CABS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los módulos brindan flexibilidad para seleccionar la distancia entre las fases y los soportes

Se instala fácil y rápidamente

Aislantes libres de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Corriente nominal de aplicación típica:	400 - 4500 A
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui):	1000;1500
Acabado:	Electro galvanizado
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0
Temperatura de funcionamiento:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	De conformidad con	Embarrados por fase	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado
--------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------

CABS4-5T-MOD	549370	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10T-MOD	549380	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10T-MOD	549390	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo (D)	Anchura (W)	Peso por unidad
CABS4-5T-MOD	549370	39mm	75 mm	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	39mm	75 mm	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	39mm	100 mm	0.45 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los módulos de CABS se deben instalar en perfil de aluminio de CABS-APP.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.