

Kit de pernos y tuercas de metal CONT-KIT



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para conexiones eléctricas óptimas

El kit incluye 100 pernos, 100 tuercas, 200 arandelas planas y 200 arandelas de contacto

ESPECIFICACIONES

Clase de calidad:	8.8
Acabado:	Electrogalvanizado
Material:	Acero
Clase de recubrimiento:	Zn 8 C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca	Longitud de rosca	Par de apriete
CONT-KIT-M6X16	558310	M6	16mm	9.59 N·m
CONT-KIT-M8X30	558340	M8	30mm	30 N·m
CONT-KIT-M10X30	558370	M10	30mm	44.25 N·m

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca	Longitud de rosca	Par de apriete
CONT-KIT-M12X30	558440	M12	30mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X40	558460	M12	40mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X50	558480	M12	50mm	110 N·m
CONT-KIT-M10X50	558410	M10	50mm	44.25 N·m
CONTKITM12X60ZB	567880	M12	60mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X80	558490	M12	80mm	110 N·m

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE