

Empalme de compresión de nVent ILSCO: troqueles en U



Empalme de compresión en U de nVent ILSCO: los troqueles en U forman parte de la gama de conectores de compresión de puesta a tierra de nVent ERICO. Los troqueles en U son compatibles con las herramientas TaskMaster de nVent ILSCO, incluida la herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN), y juntos se utilizan para empalmar los conectores de empalme de compresión tipo C y E en un sistema de puesta a tierra.

Los troqueles en U encajan en la mordaza de la herramienta de empalme ILSCO TaskMaster de 12 toneladas (130 kN) con agarre de pistola y están hechos de acero inoxidable endurecido para una mayor durabilidad. Estos troqueles en U son líderes del sector en las pruebas de conformidad de ILSCO y empalmes de otras marcas que cumplen una amplia gama de normas UL. Realice sin esfuerzo conexiones seguras homologadas por UL con los troqueles en U, las herramientas ILSCO y los conectores de compresión de puesta a tierra de tipo C y E de ERICO. Se venden individualmente y en kits para todo tipo de configuraciones de conexión de empalme de puesta a tierra.

CARACTERÍSTICAS

Su diseño resistente garantiza una conexión eléctrica segura en cada empalme

Los troqueles se pueden sustituir por herramientas de nVent y de otros fabricantes

Flexibilidad, compatibilidad y conformidad con las normativas UL de otras marcas

Instalación rápida y sencilla gracias a las conexiones repetibles que se realizan en apenas unos minutos

Utilícela junto con la herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN) de ILSCO para conectar conectores de compresión de ERICO

Probado conforme a la normativa UL 467 y la certificación CSA

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud	Anchura	Altura	Peso por unidad
--------------------	--------------------	----------	----------	---------	--------	-----------------

ILD-1011	745745	Acero	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg
ILD-998	745785	Acero	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg
ILD-997	745735	Acero	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg
ILD-BG	745755	Acero	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	745765	Acero	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	745715	Acero	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	745705	Acero	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	745725	Acero	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	745775	Acero	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG Incluye	Para utilizar con conectores por compresión de cobre
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 a RLT-13
ILD-1011+	GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 a RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
Preengarce ILD	1/2, 5/8, 3/4, Matriz de preengarce para barra de tierra
* También puede utilizarse con ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Debe utilizarse con ILD-ADP cuando se utiliza ILC-15, debe utilizarse con ILD-PADP cuando se utilice ILC-15H	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE