

Herramientas TaskMaster® de nVent ILSCO: herramienta de empalme de 12 toneladas (130 kN)



TaskMaster de nVent ILSCO: una herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN) que se puede utilizar con la gama de conectores de compresión de puesta a tierra de nVent ERICO. Los empalmes tipo C y E son compatibles con esta herramienta, además de con los troqueles de nVent ILSCO.

Con la herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN), es muy fácil crear conexiones seguras en apenas unos minutos, gracias a sus excelentes prestaciones, como la rotación de 360 grados del cabezal de la herramienta, la bomba de doble velocidad y el gatillo de velocidad variable. Para que la herramienta sea aún más fácil de usar, también incluye un desbloqueo manual para diestros y zurdos, luz de trabajo LED e indicador de carga de la batería.

La herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN) funciona con un sistema inalámbrico con plataforma de batería de 18 voltios que proporciona una combinación de potencia de nivel profesional, ligereza y alto rendimiento para su uso durante todo el día.

CARACTERÍSTICAS

Compatible con los troqueles en U de nVent ILSCO para conectores de empalme de tipo C de compresión y E de nVent ERICO

La herramienta se puede sustituir por troqueles de otros fabricantes

La herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN) está diseñada para adaptarse a muchas aplicaciones en el lugar de trabajo y configuraciones de conductores diferentes

Empalme rápido y sencillo gracias a su diseño ergonómico y a sus prácticas prestaciones

Estuche de transporte incluido, las baterías y el cargador se venden por separado

Cumplimiento de la normativa sobre alimentación y puesta a tierra: Probado junto con troqueles y conectores conforme a las normas UL 467 y UL 486A/B

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Material conductor	Longitud	Anchura	Altura	Peso por unidad
TB-12U1000-PX	Acero, Plastic	Cobre	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE