

# Kit de soporte IBSB y nVent ERIFLEX Flexibar UFS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El kit incluye un raíl y 24 bloques de retención

Crear hasta tres soportes de 650 mm (25,6 in) capaces de sostener cuatro nVent ERIFLEX Flexibar

Los bloques de retención están libres de halógenos

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material            | Grosor del conductor | Ancho del conductor | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|
| UFS-KIT            | 553590             | Aluminum, Poliamida | 2 - 8 mm             | 15.5 - 120 mm       | 57.5 mm    | 2000mm       |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | A | B | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|---|---|-----------------|
|--------------------|--------------------|-------------|---|---|-----------------|

|         |        |       |       |       |        |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|
| UFS-KIT | 553590 | 30 mm | 24 mm | 15 mm | 2.3 kg |
|---------|--------|-------|-------|-------|--------|

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La distancia recomendada entre los soportes es de 400 mm (15 3/4 in).

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE