

Intercambiador de calor aire-agua, BLU



Los intercambiadores de calor aire-agua industriales extraen el calor de los armarios mediante un líquido refrigerado. Se trata de una solución de refrigeración para armarios fiable y de bajo mantenimiento.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Acabado: RAL 7035 para las versiones de acero galvanizado

Rango de temperatura interna: De +20°C a +60°C

Rango de temperatura ambiente: De +1 °C a +60 °C | De +1 °C a +70 °C

Unidad de embalaje: 1

ESPECIFICACIONES

- Longitud de cable:

3m
- Frecuencia nominal:

50 – 60Hz
- Material:

Acero galvanizado
- Grado de protección:

IP55

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidad en vatios a Δt de 25 °C	Tensión nominal	Altura	Anchura	Fondo	Certificaciones
BLU10BX0B	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10BXUB	1000W	230V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU10CX0B	1000W	115V	453mm	311mm	115mm	CE
BLU18BX0B	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU18BXUB	1750W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU18CX0B	1750W	115V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU35BX0B	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU35BXUB	3500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU35CX0B	3500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BX0B	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU45BXUB	4500W	230V	1148mm	398mm	163mm	CE, UR
BLU45CX0B	4500W	115V	1148mm	398mm	163mm	CE
BLU25BX0B	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE
BLU25BXUB	2500W	230V	901mm	398mm	137mm	CE, UL Registered US & C
BLU25CX0B	2500W	115V	901mm	398mm	137mm	CE

Número de catálogo	Capacidad en vatios a Δt de 25 °C	Tensión nominal	Altura	Anchura	Fondo	Certificaciones
BLU60GX0B	6000W	400V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLU60BX0B	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLU60BXUB	6000W	230V	1502mm	450mm	163mm	CE, UR
BLU60CX0B	6000W	115V	1502mm	450mm	163mm	CE
BLUA5GX0B	15000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA0BX0B	10000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUA5BX0B	15000W	230V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5BX0B	25000W	230V	1935mm	797mm	350mm	CE
BLUA0GX0B	10000W	400V	1935mm	797mm	206mm	CE
BLUB5KX0B	25000W	400V	1935mm	797mm	350mm	CE

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.