


Adaptador de embarrado de 25A con cables, W060



Adaptador de embarrado con un carril de montaje, premontado con cables de 4mm².

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Adaptador de embarrado de 25 A. Con un raíl de montaje ajustable. Con cables (4 mm²).

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 25 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 1.2 W.

Polos: 3 polos.

Dimensiones: 45 × 200 × 63 mm.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, GL.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
32430	45mm	200mm	75mm	De plástico, Acero suave	Plateado	Negro, Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.