


Adaptador de embarrado de 63A con cables, W060



Adaptador de embarrado con un carril de montaje, premontado con cables de 10 mm².

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Adaptador de embarrado de 63 A. Con un raíl de montaje ajustable. Con cables de 10 mm².

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 63 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 4.4 W.

Polos: 3 polos.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, GL.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
32454	200mm	54mm	63mm	De plástico, Acero suave	Plateado	Negro, Gris claro
32456	200mm	63mm	63mm	De plástico, Acero suave	Plateado	Negro, Gris claro
32457	200mm	72mm	63mm	De plástico, Acero suave	Plateado	Negro, Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.