


Pasamuros con bloqueo del cable | Armarios murales, CAG



Esta tapa para cables de dos componentes se puede montar en una amplia variedad de armarios. Fija el cable en su posición y elimina las tensiones externas.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al espesor de la pared y fijación tipo click. Debido a su diseño compacto solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en materiales de 0,7 a 3 mm de espesor.

Material: TPE y poliamida 66, libre de halógenos.

Resistencia a la temperatura: -20°C a +125°C.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 67,65, Impermeable.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Diámetro: CAG20 - 34-37; CAG25 - 39-42

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	De plástico
Código de color:	RAL 7035
Acabado:	Suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Altura (H)	Diámetro (Ø)	Rango de diámetro del cable
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE