


Entrada de Cables Conectada Junta, CCFG



Los oiales CCFG se utilizan junto con los sistemas de entrada de cables CCFI y CCFO. La forma cónica del ojal facilita su inserción. El perfil de corte ondulado facilita su instalación y garantiza un ajuste firme alrededor de los cables individuales

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Gris

Cantidad por embalaje: 10

Descripción: El sistema CCFG está disponible en dos tamaños: pequeño y grande. La forma cónica de los oiales permite insertarlos fácilmente y proporciona protección contra tirones estática de acuerdo con DIN EN 62444. Para el montaje, se insertan presionando del interior hacia fuera en las aberturas de las incrustaciones montadas. Los oiales están disponibles en dos tamaños diferentes para adaptarse al diámetro del cable. El CCFG se coloca primero alrededor del cable y, a continuación, se inserta en el pasacables. Gracias al perfil de corte ondulado, no es necesario retirar el conector del cable montado.

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

Inflamabilidad: UL94 V-0

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Material: TPE

Los oiales están disponibles en diversos tamaños, que corresponden al diámetro del cable.

El CCFG se coloca primero alrededor del cable y luego se inserta en el pasacables.

Gracias al perfil de corte ondulado, no es necesario retirar el conector del cable ensamblado.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
CCFGL14	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL34	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL33	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL32	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL31	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL30	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL29	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL28	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL27	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL26	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL24	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL25	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL23	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL22	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL21	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL18	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL20	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL19	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
CCFGL17	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL16	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris
CCFGL15	42.8mm	42.8mm	17.7mm	De plástico	Sin tratamiento	Gris

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE