

Placa de bornas de conexión, W060



Placa de bornas de conexión para muchos tipos diferentes de conductores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de bornas de conexión, 3 polos, con tapa de cubierta.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Voltaje nominal: 690 V.

I_{pk} máx. de pico de corriente nominal no disruptiva: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, GL.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
01240	54mm	25mm	32mm	De plástico	Texturizado	Gris claro
01243	81mm	25mm	32mm	De plástico	Texturizado	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.