


Sistema de pupitres de acero inoxidable, MPCS



Este sistema de pupitre combinable de acero inoxidable, MPCS, tiene un grado de protección IP 55/56. Incluye tres secciones intercambiables: superior, escritorio e inferior. El sistema es muy flexible y las diversas combinaciones posibles pueden satisfacer muchos requisitos de diseño. El diseño ergonómico de las secciones superior y de escritorio facilita la instalación y el acceso al equipo HMI, además de aumentar el espacio de montaje disponible. Este pupitre se puede instalar prácticamente en cualquier entorno, según el grado.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado cUL según CSA C22.2 N.º 14-13; Tipo 12, 13, 4X; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 o AISI 316L (previa solicitud). Cuerpo y puerta: 2 mm. Panel trasero: 1,5 mm. Placas inferiores: 1,5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2,5 mm.

Cuerpo: Plegado y con las juntas soldadas. La construcción del pupitre incluye una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de las puertas, actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles: De plegado sencillo y montaje en superficie con bisagras, que permite la apertura a izquierda y derecha de la puerta de la base. Los paneles de la sección superior y del escritorio se mantienen abiertos mediante tirantes mecánicos de autoenganche/autodesenganche. Bisagras ocultas que permiten una apertura de 90° en el escritorio. Puertas dobles en unidades de base de 1200 mm y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje: De serie en la unidad base. Se fija mediante escuadras de fijación en el riel C, superior e inferior para ajustar la profundidad. Opcional en unidades de escritorio y de sección superior.

Cierre: Cierres de doble paletón de 3 mm para la sección superior y la unidad de escritorio. Para la base, dos cierres de doble paletón de 3 mm. Hay otras opciones disponibles. Consulte la sección de montaje en pared.

Acceso para cables: Abertura inferior en la unidad base para el acceso a los cables. Se suministra de serie con tapas inferiores para entrada de cables.

Conexión a tierra: Pernos roscados M8 en cuerpos, puertas y paneles traseros.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.

Protección: Puerta simple: IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10. Puerta doble: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Suministro: La unidad base se suministra de serie con una placa de montaje. Las unidades de escritorio y de sección superior tienen placas de montaje que se suministran como accesorios. Todas las aberturas de la parte superior y de la base pueden cerrarse eligiendo la placa accesorio adecuada. Se suministran tuercas y arandelas adecuadas para los diversos pernos de conexión a tierra.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Acabado: Cepillado

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Placa de montaje incluida	Profundidad de montaje máxima
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Acero inoxidable 304	Sí	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Acero inoxidable 316L	Sí	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Acero inoxidable 304	Sí	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Acero inoxidable 316L	Sí	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Acero inoxidable 304	Sí	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Acero inoxidable 316L	Sí	470.5mm

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Placa de montaje incluida	Profundidad de montaje máxima
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Acero inoxidable 304	Sí	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Acero inoxidable 316L	Sí	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Acero inoxidable 304	No	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Acero inoxidable 316L	No	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Acero inoxidable 304	Sí	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Acero inoxidable 316L	Sí	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Acero inoxidable 304	No	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Solo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen doble puerta. * Previa solicitud.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.